



TRE600



Strålkastare LED med PIR Quicklink

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd 2,5 - 4,0

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy, quicklink

Minimal arbetscykel 30

Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar 5 - 1000

Detektering

Detekteringsvinkel, justering 45 - 90

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -20 - 45

Material

Material ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)

Text

Förvarning för avstängning på dimmerinsatser, Enkla tilläggfunktioner: ytterligare easy-funktioner: +6 scenarion, till/från driftläge, scenarion anrop vid rörelse/ej rörelse, Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Funktion

Utförande För väggmontage, Plug & Play-anslutning