



TRM691E



Dimmeraktor 50W LED/ 200W glödljus, quicklink KNX, dosmontage

Tekniska egenskaper

Spänning

Matningsspänning 230 V AC

Frekvens

Frekvens 50 - 50

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -15 - 45

Anslutning

Area flexibel ledare 0.5 - 1.5 mm²

Area solid ledare 0.5 - 2.5 mm²

Med bussystem KNX radio Ja

Anslutning/anslutningstyp Skruvterminal

Utrustning

Antal utgångar 1

Ström LED-lampa 50

Typ av dimmer Universell

Kapacitet

Antal moduler 0

Ström

Effekt glödljus 200 - 200

Effekt, variator 200 - 200

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Text

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Dimrings princip Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande

Funktion Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Anslutningstyp Med skruv hissklämma