




TRM692G



IK04

IP20

Jalusiaktor quicklink dosa

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Material

Färg Ljusgrå

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling Ja

Elektrisk ström

Max. omkopplingsström 3

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 50

Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

Area flexibel ledare 0.5 - 1.5 mm²

Area solid ledare 0.5 - 2.5 mm²

Kapacitet

Antal moduler 0

Text

Funktion Enkla tilläggfunktioner: +6 scener, Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Anslutningstyp Med skruv hissklämma