



TRM702A



Binäringång quicklink dosa

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy, quicklink

Elektrisk ström

Antal ingångar 2

Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

Utrustning

Extern signalspänning nödvändig Nej

Radiofrekvens tvåvägs Ja

Med batteri Ja

Med HVAC-kontroll Nej

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Belysning

LED-styrning Nej

Material

Material Plast

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 50

Spänning

Ingångsspänning 3 - 3

Typ av matarspänning DC

Matningsspänning 3 V