



TX211

## Bryt-/Dimmeraktor 3 utg.

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Matningsspänning | 30 V DC via buss |
|------------------|------------------|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 50 |
|----------|---------|

#### Användningsförhållanden

|                  |        |
|------------------|--------|
| Driftstemperatur | 0 - 45 |
|------------------|--------|

#### Anslutning

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Area flexibel ledare      | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Area solid ledare         | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anslutning/anslutningstyp | Skruvterminal            |

#### Utrustning

|                |          |
|----------------|----------|
| Antal utgångar | 3        |
| Typ av dimmer  | 1 - 10 V |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 4 |
|---------------|---|

#### Ström

|                  |          |
|------------------|----------|
| Effekt glödljus  | 0 - 0    |
| Effekt, variator | 0 - 2300 |

#### Inställningar

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Konfigurationsläge som stöds | ETS, easy |
|------------------------------|-----------|