



TYB641A

IP20



Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

Elektrisk ström

Max. omkopplingsström 0,60

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Kapacitet

Antal moduler 0

Text

Funktion

Binära inmatningsfunktioner: Binär ingång, funktioner: TILL/FRÅN, DIMNING, MARKIS/PERSIENN samt VÄRDE

Anslutningstyp

Med skruvanslutningar