


TYB692F



Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld

Tekniska egenskaper

Anslutning

Med bussystem KNX	Ja
Med bussystem KNX radio	Nej

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Dimensioner

Djup	22
Inbyggnadsdjup	40

Material

Färg	Ljusgrå
------	---------

Utrustning

Med brytare för manuell omkoppling	Ja
Radiofrekvens tvåvägs	Nej

Elektrisk ström

Märkström	6
Strömförbrukning buss vila	5

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

Uteffekt	500
----------	-----

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Matningsspänning	30 V DC via buss

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Funktion

Med säkerhetsfunktion, t.ex. för vind, regn, larm,
Binära inmatningsfunktioner: Omkoppling, dimning,
persienn, värdesändare, scen, prioritet, timerdrift,
subplatta, Med positioneringsfunktion för jalusi- och
lamellposition, Med solskyddsfunktion