


UDB3165215



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Längd	498
Minimal puts höjd	165
Höjdområde	165 - 215
Nominell storlek	340

Användningsförhållanden

Maximal belastning	1,50 - 1,50
--------------------	-------------

Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Ja
Montering höljd insats	Ja

Material

Material sidovägg	Plast
-------------------	-------

Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Ja
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja