




UDH2050080



Inngjutningsplattform stl 2, 428x428mm, (golvinstallation), h 50-80 mm, fötter

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Längd	428
Minimal puts höjd	50
Höjdområde	50 - 80
Nominell storlek	240

Användningsförhållanden

Maximal belastning	1,50 - 1,50
--------------------	-------------

Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Nej
Montering höljd insats	Ja

Material

Material sidovägg	Plast
-------------------	-------

Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Ja
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja