




UDH3075125



### Ingjutningsplattform stl 3, 498x498mm, (golvinstallation), h 75-125 mm, fötter

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Längd	498
Minimal puts höjd	75
Höjdområde	75 - 125
Nominell storlek	340

##### Användningsförhållanden

Maximal belastning	1,50 - 1,50
--------------------	-------------

##### Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Nej
Montering höljd insats	Ja

##### Material

Material sidovägg	Plast
-------------------	-------

##### Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

##### Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Nej
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja