



UDM2050GBZ



Tekniska egenskaper

Dimensioner

Bredd	290
Längd	290
Diameter	50
Material tjocklek	4
Nominell storlek	240

Installation, montering

Monteringsöppning	Rund
-------------------	------

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Stål
Behandling	Förzinkad

Skydd, dörr

Skydd monteringsöppning	Ja
-------------------------	----