




UDS3070120



## Ingjutningsplattform stl 3, 498x498mm, (golvkanal ingjutn), h 70-120 mm

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Längd	498
Minimal puts höjd	70
Höjdområde	70 - 120
Nominell storlek	340

#### Användningsförhållanden

Maximal belastning	1,50 - 1,50
--------------------	-------------

#### Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Ja
Montering höljd insats	Ja

#### Material

Material sidovägg	Stål
Material	Stål

#### Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

#### Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Nej
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja