



VA12N

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal rader	1
Har monteringsplatta	Ja

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	245
Bredd	305
Djup	96,50
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Dörr/lock transparent	Nej

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	750