



VA24K

Dörr med siktruta för VA24F

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp	Utanpåliggande montering
--------------------------	--------------------------

Dimensioner

Höjd	370
Bredd	285
Djup	22

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Ja
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal rader	2
-------------	---

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----