



VA24N

## Kapsling utanpåliggande 2 radig 24 mod, volta

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Utanpåliggande montering

#### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

#### Utrustning

Antal rader	2
Har monteringsplatta	Ja

#### Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

#### Dimensioner

Höjd	370
Bredd	305
Djup	96,50
Antal breddenheter	24

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Dörr/lock transparent	Nej

#### Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

#### Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	750