



VE09057011



Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbelägg., Grå

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	77
Infällnadsbredd	253
Inbyggnadslängd	200
Längd	219
Bredd	272
Tjocklek på matturspårning	5

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
Färg	Stålgrå
RAL-kod	7011

Användningsförhållanden

Maximal belastning	3 - 5
--------------------	-------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Form

Form	Rektangulär
------	-------------

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	9

Utrustning

Antal inbyggda enheter	9
Antal uttagslådor	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Installationsstorlek	E09