


VE09059005



Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	77
Infällnadsbredd	253
Inbyggnadslängd	200
Längd	219
Bredd	272
Tjocklek på matturspårning	12

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

Användningsförhållanden

Maximal belastning	3 - 5
--------------------	-------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Form

Form	Rektangulär
------	-------------

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	9

Utrustning

Antal inbyggda enheter	9
Antal uttagslådor	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Installationsstorlek	E09