


VEQ1212E



Golvbox Rostfri, inf.-mått 244x244mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbelägg.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	84
Infällnadsbredd	244
Inbyggnadslängd	244
Längd	267
Bredd	267
Tjocklek på matturspårning	12

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Rostfritt stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Rostfritt stål

Användningsförhållanden

Maximal belastning	2,6 - 4,0
--------------------	-----------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Form

Form	Fyrkantig
------	-----------

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	12

Utrustning

Antal inbyggda enheter	12
Antal uttagslådor	3

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Installationsstorlek	Q12
