



VF118PS

## Kapsling golf infälld 1 x 18 moduler med vit dörr

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering

#### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

#### Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

#### Kapacitet

Antal moduler	18
---------------	----

#### Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

#### Leveransens omfattning

Antal jordfelsbrytare i kapsling	0
----------------------------------	---

#### Dimensioner

Höjd	293
Bredd	460
Djup	97,50
Infällnadshöjd	257
Infällnadsbredd	426
Inbyggnadsdjup	72
Antal breddenheter	18

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0

---

Dörr/lock transparent

Nej

**Material**

---

Material

Plast

---

RAL-kod

9010

---

Färg

Vit

---

Resistent mot ultraviolett ljus

Nej

**Säkerhet**

---

Skyddsklass

Isoleringsklass II

---

Slagtålighet IK

IK07

---

Kapslingsklass (IP)

IP40

---

Låstyp

Snäpplås, Utan lås

---

Glödtråds test

850