



VH12NN

:hager

Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 1 rad 12 moduler.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 400 - 400

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering på Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström 63

Utrustning

Antal skenor 1

Antal rader 1

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Nej

Kapacitet

Antal moduler 12

Antal halva moduls anslutningar per skena 24

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 356,50

Bredd 348

Djup 94,50

Infällnadshöjd 321

Infällnadsbredd 314

Inbyggnadsdjup 90

Antal breddenheter 12

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Antal lås 0

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	850