



VH602NWH

Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	2
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

Kapacitet

Antal moduler	24
Antal halva moduls anslutningar per skena	48

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	880,50
Bredd	348
Djup	94,50
Infällnadshöjd	846
Infällnadsbredd	314
Inbyggnadsdjup	90
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Typ av montering	Skruvmontering
Material	
Material	Polystyren (PS)
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Materiel montageplåt	Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA), Polykarbonat (PC)
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	850