



VH603NWH

## Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Hålvägg

#### Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

#### Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

#### Kapacitet

Antal moduler	36
Antal halva moduls anslutningar per skena	72

#### Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

#### Dimensioner

Höjd	880,50
Bredd	348
Djup	98
Infällnadshöjd	846
Infällnadsbredd	314
Inbyggnadsdjup	89
Antal breddenheter	12

#### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

#### Anslutning

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

**Material**

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material montageplåt	Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA), Polykarbonat (PC)
Resistent mot ultraviolettt ljus	Ja

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	850