


VQ06127011



Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggning, Grå

Tekniska egenskaper

Arkitektur

| | |
|-----------------------------------|----|
| Med skyddsram för matta | Ja |
| Med urspårning för golvbeläggning | Ja |

Dimensioner

| | |
|----------------------------|-----|
| Inbyggnadsdjup | 84 |
| Infällnadsbredd | 200 |
| Inbyggnadslängd | 200 |
| Längd | 219 |
| Bredd | 219 |
| Tjocklek på matturspårning | 12 |

Installation, montering

| | |
|---------------------------------|-----|
| Lämplig för montering i hålgolv | Ja |
| Lämplig för montage i betong | Ja |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
| Lämplig för upphöjda golvsystem | Ja |
| Lämplig för våtrengöring | Nej |

Instruktioner

| | |
|---------------|------|
| Golvunderhåll | Torr |
|---------------|------|

Material

| | |
|----------|-----------------|
| Material | Polyamider (PA) |
| Färg | Stålgrå |
| RAL-kod | 7011 |

Användningsförhållanden

| | |
|--------------------|-------|
| Maximal belastning | 3 - 5 |
|--------------------|-------|

Skydd, dörr

| | |
|----------------|-----------------|
| Material skydd | Polyamider (PA) |
|----------------|-----------------|

Funktioner

| | |
|------------------------------|----|
| Lämplig för kanal under golv | Ja |
|------------------------------|----|

Form

| | |
|------|-----------|
| Form | Fyrkantig |
|------|-----------|

Text

| | |
|-------------|--------------------------|
| Kabelutgång | Med kabelutgång i locket |
|-------------|--------------------------|

Anslutning

| | |
|--------------------------|---|
| Antal ledningsinföringar | 1 |
| Antal uttag | 6 |

Utrustning

| | |
|------------------------|---|
| Antal inbyggda enheter | 6 |
| Antal uttagslådor | 2 |

Säkerhet

| | |
|-----------------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK | IK08 |
| Skyddsklass i oanvänt skick | IP30 |
| Installationsstorlek | Q06 |
