


VQ06129005



**Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggning, Svart**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	84
Infällnadsbredd	200
Inbyggnadslängd	200
Längd	219
Bredd	219
Tjocklek på matturspårning	12

**Installation, montering**

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

**Instruktioner**

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

**Material**

Material	Polyamider (PA)
Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

**Användningsförhållanden**

Maximal belastning	3 - 5
--------------------	-------

**Skydd, dörr**

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

**Funktioner**

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

**Form**

Form	Fyrkantig
------	-----------

**Text**

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

**Anslutning**

---

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	6

---

**Utrustning**

---

Antal inbyggda enheter	6
Antal uttagslådor	2

---

**Säkerhet**

---

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Installationsstorlek	Q06

---