


VR12127011



**Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggn.	Ja

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	84
Inbyggnadsdiameter	306
Ytterdiameter	325
Tjocklek på matturspårning	12

**Installation, montering**

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

**Instruktioner**

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

**Material**

Material	Polyamider (PA)
Färg	Stålgrå
RAL-kod	7011

**Användningsförhållanden**

Maximal belastning	3 - 5
--------------------	-------

**Skydd, dörr**

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

**Funktioner**

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

**Form**

Form	Rund
------	------

**Text**

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

**Anslutning**

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	12
<b>Utrustning</b>	
Antal inbyggda enheter	12
Antal uttagslådor	3
<b>Säkerhet</b>	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Installationsstorlek	R12