


VR12129005



Golvbox Plast, inf.-mått Ø 306mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggn.	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	84
Inbyggnadsdiameter	306
Ytterdiameter	325
Tjocklek på matturspårning	12

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

Användningsförhållanden

Maximal belastning	3 - 5
--------------------	-------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Form

Form	Rund
------	------

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	12
Utrustning	
Antal inbyggda enheter	12
Antal uttagslådor	3
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30
Installationsstorlek	R12