



VU24NN

:hager

Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 2 rader 24 moduler.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	2
Antal rader	2
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Kapacitet

Antal moduler	24
Antal halva moduls anslutningar per skena	48

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	505,50
Bredd	348
Djup	94,50
Infällnadshöjd	490
Infällnadsbredd	335
Inbyggnadsdjup	90
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	650