



VU36NMB

:hager

Mediakapsling volta med mediaplåt för infällnad i betongvägg. Höjd: 3 rader.

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400
--------------	-----------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering på	Infälldmontering

Elektrisk ström

Märkström	63
-----------	----

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej
Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Ja

Kapacitet

Antal moduler	36
Antal halva moduls anslutningar per skena	72

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	630,50
Bredd	348
Djup	98
Infällnadshöjd	615
Infällnadsbredd	314,50
Inbyggnadsdjup	89
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	0
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

Typ av montering	Skruvmontering
Material	
Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja
Säkerhet	
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	650