

11  
11  
11



VU60NN

:hager

**Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader 60 moduler.**

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning 400 - 400

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering på Infälldmontering

#### Elektrisk ström

Märkström 63

#### Utrustning

Antal skenor 5

Antal rader 5

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Ja

#### Kapacitet

Antal moduler 60

Antal halva moduls anslutningar per skena 120

#### Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

#### Dimensioner

Höjd 880,50

Bredd 348

Djup 94,50

Infällnadshöjd 865

Infällnadsbredd 335

Inbyggnadsdjup 90

Antal breddenheter 12

#### Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Antal lås 0

Dörr/lock transparent Nej

#### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Rätt till tekniska förändringar förbehålles

**Material**

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit
Resistent mot ultraviolett ljus	Ja

**Säkerhet**

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås, Utan lås
Glödtråds test	650