



VZ102N

Inbyggingsram med dörr till volta, 2-radig. Färg: RAL9010 Vit.

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp Infälld montering, Hålvägg

Dimensioner

Höjd	505,50
Bredd	348
Djup	36

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Metall
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition Vänster

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal rader 2

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej