



VZ104N

Inbygggnadsram med dörr till volta, 4-radig. Färg: RAL9010 Vit.

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp	Infälld montering, Hålvägg
--------------------------	----------------------------

Dimensioner

Höjd	755,50
Bredd	348
Djup	36

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Metall
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal rader	4
-------------	---

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----