



VZ224N

## Täcklock, Volta, infälld, 4 rader, reservdel

### Tekniska egenskaper

#### Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp Infälld montering, Hålvägg

#### Dimensioner

Höjd	693
Bredd	279
Djup	31

#### Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal rader	4

#### Material

Färg	Vit
Transparent	Nej
Material	Plast

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

#### Kapacitet

Antal moduler	48
---------------	----