



VZ263N

Inbyggnadsram med dörr till volta, 3-radig. Borstad stål.

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp Infälld montering, Hålvägg

Dimensioner

Höjd	630,50
Bredd	348
Djup	36

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

RAL-kod	7010, 7016
Färg	Rostfritt stål
Material	Rostfritt stål
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition Vänster

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal rader 3

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej