



VZ322N

Inbygggnadsram med dörr till volta, 2-radig. Färg: RAL9006 Vit Aluminium.

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	505,50
Bredd	348
Djup	36

##### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Antal lås	0

##### Material

RAL-kod	9006
Färg	Vitt aluminium
Material	Metall
Behandling	Obehandlad

##### Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäppplås

##### Utrustning

Antal rader	2
-------------	---

##### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

##### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----