



VZ333N

Inbyggnadsram med dörr till volta, 3-radig. Färg: Antracit grå.

Tekniska egenskaper

Kompatibilitet

Lämplig för kapslingstyp Infälld montering, Hålvägg

Dimensioner

Höjd	630,50
Bredd	348
Djup	36

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
Antal dörrar	1
Antal lås	0

Material

RAL-kod	7010, 7016
Färg	Antracit
Material	Metall
Behandling	Obehandlad

Arkitektur

Skåpets dörrposition	Vänster
----------------------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Snäpplås

Utrustning

Antal rader	3
-------------	---

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----