



XEM470

Energihanteringenhet flow. Energihantering med laddbox witty solar

Tekniska egenskaper

Spänning

Ingångsspänning 230 - 230

Elektrisk ström

Antal ingångar 3

Dimensioner

Bredd 70

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Anslutning

Typ av montering Adapter för DIN-skena

Överföringsläge Ethernet

Installation, montering

Montering på DIN-skena

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 55