



XEV1K22T2SEMCC

Set med Witty Solar laddbox + EMC + 3-fasmätare och 5 m 32A laddkabel

Tekniska egenskaper

Ström

Effekt per laddningspunkt	22
Ansluten last	1,38 - 22,08

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	3
------------------------------------	---

Elektrisk ström

Märkström	32
-----------	----

Anslutning

Antal laddpunkter	1
Anslutning/anslutningstyp	Typ 2S

Funktioner

Med lasthantering	Ja
-------------------	----

Utrustning

Antal uttag i hus	0
Med krets brytare	Nej
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

Dimensioner

Bredd	237
Längd	549
Djup	173

Installation, montering

Montering på	Väggmontering
--------------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK10