



19650203

buton Topaz, TS Crystal, parlak altın

Teknik özellikler

Konfigürasyon

Anahtar modu NA kontak

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 24 V

Elektrik akımı

anlık kontak akımı 1.5 A

Boyutlar

ekleme derinliği 13 mm

Materyaller

Malzeme / yüzey pirinç, rafine, Swarovski kristalli

Kurulum, montaj

kurulum modu vida kapağı için

Bağlantı

Bağlantı tipi geçmeli klemensli

Kullanım koşulları

çalıştırma sıcaklığı -20...60 °C

Kimlik

ana tasarım hattı Berker TS Crystal