



20306086

#### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Anahtarlama	On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli
Soğutma fonksiyonu ile	Evet

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

#### Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 4 A
switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
Anahtarlama akımı	10 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği	24.5 mm
------------------	---------

#### Ölçüm

Sıcaklık aralığı	5 / 30 °C
------------------	-----------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

#### Ekipman

Gece indirme	≈ 4 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücülerini	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücülerini için

#### sıcaklık

Sıcaklık	5...30 °C
----------	-----------

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----