



20307103

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

|             |   |
|-------------|---|
| Anahtarlama | On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli |
|-------------|---|

#### Temel elektriksel özellikler

|               |          |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 250 V    |
| Anma gerilimi | 250 V AC |
| Frekans       | 50/60 Hz |

#### Elektrik akımı

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| currentinductiveloadcosphi06      | maks. 4 A |
| switchingcurrentheatingatcosphi06 | 4 A       |
| Isıtma anahtarlama akımı          | 10 A      |
| Anahtarlama akımı                 | 10 A      |

#### Boyutlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| ekleme derinliği | 24.5 mm |
|------------------|---------|

#### Ölçüm

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Sıcaklık aralığı | 5 / 30 °C |
|------------------|-----------|

#### Kurulum, montaj

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| kurulum modu | açılır pençesiz |
|--------------|-----------------|

#### Bağlantı

|          |  |
|----------|--|
| Bağlantı | gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı |
|----------|--|

#### Ekipman

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gece indirme                | ≈ 4 K  |
| Anahtarlama sıcaklığı farkı | ≈ 0.5 K  |
| Kontrol                     | ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu                             |
| valf sürücüler              | ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüler için |

#### Emniyet

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| atishalogenfreeexternallymaintained | No |
|-------------------------------------|----|

#### Sıcaklık

|          |           |
|----------|-----------|
| Sıcaklık | 5...30 °C |
|----------|-----------|