



20307109

## Termostat, NK kontak, p anh, K.1, parlak beyaz

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Anahtarlama	On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli
Soğutma fonksiyonu ile	Evet

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	250 V
Anma gerilimi	250 V AC
Frekans	50/60 Hz

### Elektrik akımı

currentinductiveloadcosphi06	maks. 4 A
switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A
Anahtarlama akımı	10 A

### Ölçüm

Sıcaklık aralığı	5 / 30 °C
------------------	-----------

### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

### Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

### Ekipman

Gece indirme	≈ 4 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüler	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüler için

### sıcaklık

Sıcaklık	5...30 °C
----------	-----------