



20317103

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Anahtarlama On durumu için on/off anahtarlı ve LED göstergeli

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	24 V
Anma gerilimi	24 V AC/DC
Frekans	50/60 Hz

Elektrik akımı

switchingcurrentheatingatcosphi06	4 A
Isıtma anahtarlama akımı	10 A

Ölçüm

Sıcaklık aralığı	5 / 30 °C
------------------	-----------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

Bağlantı

Bağlantı tipi	geçmeli klemensli
Bağlantı	gece kısma alçaltma için ayrı bağlantılı

Ekipman

Gece indirme	≈ 4 K
Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Kontrol	ısı aralığı sınırlamalı ayar kulpu
valf sürücüleri	ör. enerjileri kesilmiş durumda kapatılmış valf sürücüleri için

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

sıcaklık

Sıcaklık	5...30 °C
----------	-----------