



20441404

## Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, B.7, al. mat,lake

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; don koruma işleviyle

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50 Hz

### Elektrik akımı

cos  $\phi$  = 0.6'da anahtarlama akımı maks. 4 A

### Boyutlar

ekleme derinliği 25 mm

### Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi  $\approx$  10

### Algılama

Sensör bütünleşik ısı sensörlü

### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

### Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı 10...40 °C

Oda sıcaklık ayar aralığı 5...30 °C

Zaman yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

### Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı  $\approx$  0.5 K

Isıtma kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; ısıtma veya soğutma kipi için ; oda ve zemin ısıtıcıları için ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir

### Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

**Kimlik**

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas