



20441404

Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, B.7, al. mat,lake

Teknik özellikler

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50 Hz

Elektrik akımı

cos ϕ = 0.6'da anahtarlama akımı	maks. 4 A
---------------------------------------	-----------

Boyutlar

ekleme derinliği	25 mm
------------------	-------

Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi	\approx 10
--------------------------------	--------------

Algılama

Sensör	bütünleşik ısı sensörlü
--------	-------------------------

Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı	harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı	10...40 °C
Oda sıcaklık ayar aralığı	5...30 °C
Zaman	yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı	\approx 0.5 K
-----------------------------	-----------------

Isıtma

kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi, ısıtma veya soğutma kipi için, oda ve zemin ısıtıcıları için, zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir

Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
Sekonder tasarım hatları	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas