



20441404

Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, B.7, al. mat,lake

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon valf koruma işleviyle ; don koruma işleviyle

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50 Hz

Elektrik akımı

cos ϕ = 0.6'da anahtarlama akımı maks. 4 A

Boyutlar

ekleme derinliği 25 mm

Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi \approx 10

Algılama

Sensör bütünlük ısı sensörlü

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı 10...40 °C

Oda sıcaklık ayar aralığı 5...30 °C

Zaman yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı \approx 0.5 K

Isıtma kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; ısıtma veya soğutma kipi için ; oda ve zemin ısıtıcıları için ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Kimlik

ana tasarım hattı

Berker S.1/B.3/B.7

Sekonder tasarım hatları

Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas