



20441606

## Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, B.3/B.7, ant. mat

### Teknik özellikler

### Fonksiyonlar

Fonksiyon	don koruma işleviyle ; valf koruma işleviyle
Soğutma fonksiyonu ile	Evet

### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50 Hz

### Elektrik akımı

cos $\varphi$ = 0.6'da anahtarlama akımı	maks. 4 A
--	-----------

### Boyutlar

ekleme derinliği	25 mm
------------------	-------

### Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi	≈ 10
--------------------------------	------

### Algılama

Sensör	bütünleşik ısı sensörlü
--------	-------------------------

### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı	harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

### Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı	10...40 °C
Oda sıcaklık ayar aralığı	5...30 °C

Zaman	yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)
-------	---

### Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
-----------------------------	---------

Isıtma	ısıtma veya soğutma kipi için ; kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir ; oda ve zemin ısıtıcıları için
--------	---

### Kimlik

ana tasarım hattı	Berker S.1/B.3/B.7
-------------------	--------------------

