



20441909

Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı,/B.3/B.7, byz m. plas.

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

| | |
|------------------------|--|
| Fonksiyon | don koruma işleviyle ; valf koruma işleviyle |
| Soğutma fonksiyonu ile | Evet |

Temel elektriksel özellikler

| | |
|---------------|----------|
| Anma gerilimi | 230 V |
| Anma gerilimi | 230 V AC |
| Frekans | 50 Hz |

Elektrik akımı

| | |
|--|-----------|
| cos φ = 0.6'da anahtarlama akımı | maks. 4 A |
|--|-----------|

Boyutlar

| | |
|------------------|-------|
| ekleme derinliği | 25 mm |
|------------------|-------|

Batarya

| | |
|--------------------------------|------|
| Yılda lityum hücre güç rezervi | ≈ 10 |
|--------------------------------|------|

Algılama

| | |
|--------|-------------------------|
| Sensör | bütünleşik ısı sensörlü |
|--------|-------------------------|

Kurulum, montaj

| | |
|--------------|-----------------|
| kurulum modu | açılır pençesiz |
|--------------|-----------------|

Bağlantı

| | |
|---------------|---|
| Bağlantı tipi | vidalı terminaller ile |
| Bağlantı | harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı |

Ayarlar

| | |
|-----------------------------|------------|
| zemin sıcaklık ayar aralığı | 10...40 °C |
| Oda sıcaklık ayar aralığı | 5...30 °C |

| | |
|-------|---|
| Zaman | yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir) |
|-------|---|

Ekipman

| | |
|-----------------------------|---------|
| Anahtarlama sıcaklığı farkı | ≈ 0.5 K |
|-----------------------------|---------|

| | |
|--------|---|
| Isıtma | kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir ; ısıtma veya soğutma kipi için ; oda ve zemin ısıtıcıları için |
|--------|---|

Kimlik

| | |
|-------------------|--------------------|
| ana tasarım hattı | Berker S.1/B.3/B.7 |
|-------------------|--------------------|

