



20446084

### Teknik özellikler

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi	230 V
Anma gerilimi	230 V AC
Frekans	50 Hz

#### Elektrik akımı

cos $\varphi$ = 0.6'da anahtarlama akımı	maks. 4 A
--	-----------

#### Boyutlar

ekleme derinliği	25 mm
------------------	-------

#### Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi	≈ 10
--------------------------------	------

#### Algılama

Sensör	bütünleşik ısı sensörlü
--------	-------------------------

#### Kurulum, montaj

kurulum modu	açılır pençesiz
--------------	-----------------

#### Bağlantı

Bağlantı tipi	vidalı terminaller ile
Bağlantı	harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

#### Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı	10...40 °C
Oda sıcaklık ayar aralığı	5...30 °C
Zaman	yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

#### Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı	≈ 0.5 K
Isıtma	oda ve zemin ısıtıcıları için, ısıtma veya soğutma kipi için, kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi, zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabılır

#### Kimlik

Sekonder tasarım hatları	Q.1
--------------------------	-----