



20446084

Teknik özellikler

Fonksiyonlar

Fonksiyon don koruma işleviyle ; valf koruma işleviyle

Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50 Hz

Elektrik akımı

cos ϕ = 0.6'da anahtarlama akımı maks. 4 A

Boyutlar

ekleme derinliği 25 mm

Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi \approx 10

Algılama

Sensör bütünüleşik ısı sensörlü

Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı 10...40 °C

Oda sıcaklık ayar aralığı 5...30 °C

Zaman yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı \approx 0.5 K

Isıtma oda ve zemin ısıtıcıları için ; ısıtma veya soğutma kipi için ; kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir

Emniyet

atishalogenfreeexternallymaintained No

Kimlik

