



20447103

### Teknik özellikler

#### Fonksiyonlar

Fonksiyon don koruma işleviyle ; valf koruma işleviyle

#### Temel elektriksel özellikler

Anma gerilimi 230 V

Anma gerilimi 230 V AC

Frekans 50 Hz

#### Elektrik akımı

$\cos \varphi = 0.6$ 'da anahtarlama akımı maks. 4 A

#### Boyutlar

ekleme derinliği 25 mm

#### Batarya

Yılda lityum hücre güç rezervi  $\approx 10$

#### Algılama

Sensör bütünüleşik ısı sensörlü

#### Kurulum, montaj

kurulum modu açılır pençesiz

#### Bağlantı

Bağlantı tipi vidalı terminaller ile

Bağlantı harici zemin ısı algılayıcı/uzaktan algılayıcı için ek bağlantılı

#### Ayarlar

zemin sıcaklık ayar aralığı 10...40 °C

Oda sıcaklık ayar aralığı 5...30 °C

Zaman yaz ve kış saatleri arasında otomatik geçişli (kapatılabilir)

#### Ekipman

Anahtarlama sıcaklığı farkı  $\approx 0.5$  K

Isıtma kendiliğinden öğrenen ısıtma eğrisi ; zemin ısıtma için oda ve/veya zemin ısı kontrolü kullanılabilir ; oda ve zemin ısıtıcıları için ; ısıtma veya soğutma kipi için

#### Emniyet

atishalogenfreexternallymaintained No